

Garant**Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, non revêtu, Ø f8 DC: 8mm****Données de commande**

N° commande	207026 8
GTIN	4045197596468
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**

Avec **polissage** supplémentaire dans les goujures pour une **excellente évacuation des copeaux** dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Description technique

Nombre de dents Z	2
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	27 mm
Ø de détalonnage D ₁	7,5 mm
Avance f _z pour le copiage dans l'alu à copeaux courts	0,06 mm
Ø dents D _c	8 mm
Ø queue D _s	8 mm
Longueur totale L	59 mm
Longueur de coupe L _c	12 mm
Angle d'hélice	45 degré
Rayon R	4 mm
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine

Type	W
Tolérance Ø nominal	f8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,03×D pour le copiage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HA
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu.	adaptée	230 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	180 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	140 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	200 m/min	N
PE-HD	Adapté	160 m/min	N
PA 66	Adapté	200 m/min	N
PEEK	Adapté	150 m/min	N
PF 31	Adapté	130 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	300 m/min	N
Cu	Adapté	160 m/min	N
CuZn	Adapté	200 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	moyennement adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB