

**Boulonneuses pneumatiques 3/8 pouce – 1/2 pouce, Type: 7748****Données de commande**

N° commande	079202 7748
GTIN	015451780722
Classe d'article	03R

Description**Exécution:**

Boulonneuse robuste avec **inversion pratique à une seule main grâce à la technologie Side-2-Side**, carter en composite avec propriétés d'isolation contre le froid et robuste mécanisme de percussion à double marteau. Répartition du poids uniforme pour un confort de travail accru. Evacuation d'air par le bas, via la poignée. **Régulation progressive de la capacité de serrage.**

Description technique

Longueur	175 mm
Niveau sonore	94,3 dB(A)
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M24
Vitesse de rotation max.	7000 min ⁻¹
Raccord fileté	NPT
Poids	2 kg

Vibrations maximales suivant EN	12 m/s ²
Profil d'entraînement du porte-outils	Carré
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Quantité maximale d'air absorbé	180 l/min
Plage de couples	95 - 750 Nm
Rotation gauche/droite	oui
Type de produit	Visseuses