

**Meuleuse droite pneumatique, Ø pince de serrage 6 mm courte, Type: 7405****Données de commande**

| | |
|------------------|--------------|
| N° commande | 079456 7405 |
| GTIN | 015451781507 |
| Classe d'article | 03R |

Description**Exécution:**

Mini#meuleuse droite avec vitesse de rotation à vide élevée pour un ponçage silencieux et efficace. Puissance et contrôle précis grâce au régulateur de vitesse intégré.

Livraison:

Avec 1 × pince de serrage 1/4 pouce et 6 mm de chaque.

Description technique

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Poids | 0,5 kg |
| Vibrations maximales suivant EN | 3,6 m/s ² |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce |
| Quantité maximale d'air absorbé | 78 l/min |
| Longueur | 200 mm |
| Taille de tuyau recommandée (Ø int.) | 10 mm |
| Ø pinces de serrage | 6 mm |
| Raccord fileté | NPT |
| Puissance de décharge | 250 W |
| Niveau sonore | 76,2 dB(A) |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Vitesse de rotation max. | 28000 min ⁻¹ |
| Type de produit | Meuleuses droites |