

**Garant****Fraise 3 tailles étroite, non revêtu, Ø×largeur js16×k11: 100X2mm**

## Données de commande

N° commande	185500 100X2
GTIN	4045197097538
Classe d'article	11U

## Description

### Exécution:

**Fraises circulaires coupe sur 3 côtés**, avec moyeu et rainure de clavette. Denture alternée : grâce à la denture hélicoïdale croisée, cette fraise coupe très régulièrement, même à grande profondeur.

### Utilisation:

Pour **le rainurage ou le tronçonnage**, lorsque les faces latérales de la pièce doivent présenter une surface propre et précise.

### Remarque(s):

$f_z$  pour  $a_e = 0,1 \times D$ .

## Description technique

Ø alésage H7	32 mm
Largeur de coupe	2 mm
Ø dents $D_c$	100 mm
Avance $f_z$ dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm

Nombre de dents Z	36
Type de queue	avec alésage
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 5
Norme	DIN 1834 A
Profil de fraise	à denture croisée
Type	N
Tolérance Ø nominal	js16
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises 3 tailles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	19 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	19 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	9 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	180 m/min	N
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		