



Lampe de poche à LED Core avec piles, Type: P3-CORE



Données de commande

N° commande	081370 P3-CORE
GTIN	4058205028462
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P. **Advanced Focus System (AFS)** Le système Advanced Focus System combine une lentille et un réflecteur afin de proposer les avantages des deux systèmes. Résultat: une excellente focalisation ainsi qu'un faisceau lumineux homogène défocalisé.

Rapid Focus

Les systèmes de focalisation traditionnels avec mécanisme rotatif doivent généralement être utilisés à deux mains. En revanche, le système Rapid Focus permet de régler rapidement le faisceau d'une seule main.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec piles.

Description technique

Flux lumineux	90 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles

Nombre de piles incluses	1
Flux lumineux niveau 3	15 lm
Fonction lampe de poche	Focalisation
Longueur totale	100 mm
Référence fabricant	P3 Core
Indice de protection IP	IP 54
Ø tête	20 mm
Durée d'éclairage niveau 3	6 h
Durée d'éclairage niveau 2	4 h
Rapid Focus	oui
Type de pile	Micro, AAA
Advanced Focus System (AFS)	oui
Ampoule	Module de LED
Flux lumineux niveau 2	50 lm
Durée d'éclairage	3 h
Poids	42 g
Type de produit	Lampes de poche