



## Lampe de poche à LED Core avec piles, Type: P6-CORE



### Données de commande

N° commande	081370 P6-CORE
GTIN	4058205028554
Classe d'article	04B

### Description

#### Exécution:

Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable. Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec piles et dragonne.

### Description technique

Nombre de piles incluses	3
Ø tête	32 mm
Durée d'éclairage	4 h
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de pile	Micro, AAA
Indice de protection IP	IP 54
Poids	130 g

Durée d'éclairage niveau 2	25 h
Longueur totale	123 mm
Flux lumineux niveau 2	25 lm
Référence fabricant	P6 Core
Flux lumineux	300 lm
Type de produit	Lampes de poche