



Lampe de poche à LED Core avec batterie, Type: P4R-CORE



Données de commande

N° commande	081468 P4R-CORE
GTIN	4058205020398
Classe d'article	04B

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB.

Description technique

Ø tête	15 mm
Flux lumineux	200 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de batterie	Lithium-ion
Longueur totale	150 mm
Indice de protection IP	IP 54
Flux lumineux niveau 2	90 lm

Flux lumineux niveau 3	15 lm
Durée d'éclairage niveau 2	3 h
Poids	55 g
Nombre de batteries incluses	1
Durée d'éclairage niveau 3	25 h
Durée d'éclairage	1,5 h
Type de produit	Lampes de poche