



## Lampe de poche à LED Core avec batterie, Type: P2R-CORE



### Données de commande

N° commande	081468 P2R-CORE
GTIN	4058205020367
Classe d'article	04B

### Description

#### Exécution:

Ledlenser compte parmi les leaders dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les **boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau**, tous les contacts sont dorés, des **lentilles de haute qualité** concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d'une tête focalisable.

Ledlenser série Core, la nouvelle génération de la célèbre série P.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec câble de charge USB.

### Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Durée d'éclairage	0,5 h
Longueur totale	103 mm
Flux lumineux niveau 3	15 lm
Flux lumineux	120 lm
Indice de protection IP	IP 54
Poids	36 g

Durée d'éclairage niveau 3	5 h
Flux lumineux niveau 2	50 lm
Durée d'éclairage niveau 2	1 h
Ø tête	15 mm
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lampes de poche