



Lampe frontale à LED avec batterie, Type: H5R-CORE



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 081479 H5R-CORE |
| GTIN | 4058205020879 |
| Classe d'article | 04B |

Description

Exécution:

Puissantes lampes frontales à LED destinées à un usage professionnel.

- **Tête pivotante et fonction de focalisation progressive.**
- **Utilisation intuitive et réglage progressif de l'intensité.**
- **Bandeau lavable et interchangeable.**
- **Système Ledlenser Connecting System comme interface unique permettant une combinaison aisée avec de nombreux accessoires.**

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Flux lumineux Boost | 500 lm |
| Indice de protection IP | IP 67 |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie |
| Durée d'éclairage | 2 h |
| Ø tête | 32 mm |
| Durée d'éclairage niveau 2 | 50 h |
| Flux lumineux | 400 lm |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Nombre de batteries incluses | 1 |
| Référence fabricant | H5R Core |
| Poids | 167 g |
| Flux lumineux niveau 2 | 15 lm |
| Type de produit | Lampes frontales |