

Chiffons de nettoyage ESD, 50 pièces, Type: 50



Données de commande

N° commande	972940 50
GTIN	4057989086101
Classe d'article	98E

Description

Exécution:

Les lingettes de nettoyage ESD WIPEX®-MICRO sont lavables à 90 °C, stérilisables et non pelucheuses. Résistance de fuite env. $10^{10} \Omega$. Dimensions 400 x 380 mm, plié en Z.

Matériau: 50% polyamide, 50% polyester.

Couleur: blanc

Livraison:

50 lingettes

Propriété électrostatique: ZED/ESD

Longueur: 400 mm

Largeur: 380 mm

Description technique

Largeur	380 mm
Longueur	400 mm
Matière	50% polyamide; 50% polyester
Couleur	blanc
Propriété électrostatique	ZED/ESD

Type de produit

Serviettes de nettoyage