

**Garant****Garant porte-outil avec cliquet, Tout acier, Longueur totale: 117mm****Données de commande**

N° commande	148701 117
GTIN	4062406754655
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d'entraînement. Poignée coulissante avec gorge centrale et à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d'arrêt. **Support avec revêtement en acier inoxydable.** Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. **Modèle tout acier** pour une charge dynamométrique élevée. Mors de serrage fraisés et trempés pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale. **Version lourde** pour foret hélicoïdal jusqu'à M20.

**Six pans** avec ouverture de 22 mm.

**Utilisation:**

Convient pour le taraudage dans des endroits difficiles.

**Remarque(s):**

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.

**Description technique**

<input type="checkbox"/> capacité	8,5 - 12,5 mm
Longueur totale	110 mm
Pour tarauds main DIN 352	M13 – M20
Mors de rechange 148712 réf.	117
Matière	Tout acier
Type de produit	Porte-outils

