

Garant**Garant porte-outil avec cliquet longues, Tout acier, Longueur totale: 250mm****Données de commande**

N° commande	149001 250
GTIN	4062406754686
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d'entraînement. Poignée coulissante avec gorge centrale et à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d'arrêt. **Support avec revêtement en acier inoxydable.** Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. **Modèle tout acier** pour une charge dynamométrique élevée. Mors de serrage fraisés et trempés pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale.

Utilisation:

Idéal pour le taraudage dans les endroits profonds et difficiles.

Remarque(s):

Pour d'autres tailles de carrés de tarauds et d'alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.

Description technique

Pour tarauds main DIN 352	M3 – M10
□ capacité	2,5 - 5,5 mm
Longueur totale	250 mm

Mors de rechange 148712 réf.	85
Matière	Tout acier
Type de produit	Porte-outils