

**Porte-outils pour barres d'alésage Forme E2, VDI 16, Alésage d₂ (H7): 16mm****Données de commande**

N° commande	319305 16
GTIN	4062406745905
Classe d'article	32U

Description**Exécution:**

- Trempés à cœur HRC 58 +/-2.
- Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
- Queue VDI percée.
- Avec deux gicleurs.

Avantage(s):

- Convient également pour les barres d'alésage plus longues.
- Réglage individuel de la longueur des barres d'alésage.

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Alésage d ₂ (H7)	16 mm
l ₇	34 mm
l ₆	44 mm
Filetage du canal de lubrification	M5
Filetage des vis de serrage	M8

Forme	E
Taille VDI	VDI 16
d ₆	40 mm
Code couleur queue VDI	VDI 16
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI