

**Porte-outils pour barres d'alésage Forme E2, VDI 30, Alésage d₂ (H7): 10mm****Données de commande**

N° commande	319320 10
GTIN	4067263152194
Classe d'article	32U

Description**Utilisation:**

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l ₆	60 mm
Alésage d ₂ (H7)	10 mm
l ₇	51 mm
Filetage du canal de lubrification	M6
Filetage des vis de serrage	M6
Forme	E
Taille VDI	VDI 30
d ₆	68 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI

