

**Porte-outils pour barres d'alésage Forme E2, VDI 40, Alésage d₂ (H7): 12mm****Données de commande**

N° commande	319330 12
GTIN	4062406755027
Classe d'article	32U

Description**Utilisation:**

Usinage intérieur pour barres d'alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

l ₆	75 mm
l ₇	61 mm
Alésage d ₂ (H7)	12 mm
Filetage du canal de lubrification	M8
Filetage des vis de serrage	M8
Forme	E
Taille VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI

