



## Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1, VDI 30, Alésage d2 (H6): 16mm



### Données de commande

N° commande	319175 16
GTIN	4067263120995
Classe d'article	32U

### Description

**Utilisation:**

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

**Norme:**

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Description technique

Alésage d <sub>2</sub> (H6)	16 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
Ø ext. d <sub>3</sub>	36 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
Filetage du canal de lubrification	M8
Filetage des vis de serrage	M10×1
Forme	E
Taille VDI	VDI 30
d <sub>6</sub>	68 mm

Code couleur queue VDI	VDI 30
Type de produit	Porte-outils VDI