

Garant GRIDLINE

**Piètement électrique et pneumatique, Hauteur 900 mm, Type: FR****Données de commande**

N° commande	927068 FR
GTIN	4062406755683
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et compatible pour réglage en hauteur optionnel au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

**Livraison:**

Piètement avec deux prises de sécurité avec matériel de montage, non câblé.  
Avec raccord de sécurité, raccord rapide NW 7,2 et raccord fileté 3/8 pouce, jusqu'à 10 bars.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité. La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.  
Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

**Description technique**

Tension nominale	250 V
Type de prise	E

Intensité nominale	16 A
Hauteur	900 mm
Profondeur	700 mm
Pour profondeur de plan	750 mm
Largeur	50 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Hauteur 900 mm
Type de produit	Modules énergie

## Accessoires

Compensation de hauteur pour établis GridLine Type M12	927090 M12
Patins, jeu de 2 pièces Type 2	927092 2