

Garant GRIDLINE

Piètement électrique et pneumatique, Hauteur 800 mm, Type: CZ**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 927067 CZ |
| GTIN | 4062406755652 |
| Classe d'article | 9GG |

Description**Exécution:**

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et compatible pour réglage en hauteur optionnel au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles - permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Livraison:

Piètement avec deux prises de sécurité avec matériel de montage, non câblé.
Avec raccord de sécurité, raccord rapide NW 7,2 et raccord fileté 3/8 pouce, jusqu'à 10 bars.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité. La hauteur correspond au bord inférieur du plan de travail.
Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Description technique

| | |
|---------------|-------|
| Largeur | 50 mm |
| Type de prise | E |

| | |
|------------------------------|--|
| Intensité nominale | 16 A |
| Tension nominale | 250 V |
| Pour profondeur de plan | 750 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Hauteur | 800 mm |
| Type de construction | Construction en tube d'acier |
| Epaisseur du matériau | 1 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | Hauteur 800 mm |
| Type de produit | Modules énergie |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Compensation de hauteur pour établis GridLine Type M12 | 927090 M12 |
| Patins, jeu de 2 pièces Type 2 | 927092 2 |