

3M**Colle bicomposante, ID fabricant: DP8610NS**

Données de commande

N° commande	083374 DP8610NS
GTIN	638060408360
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN10 et les embouts mélangeurs 083375 réf. MIXER.

Description technique

Plage de températures	-55 - 120 °C
Contenance	45 g
Couleur	Noir
Base chimique	Acrylate
Maniabilité après	18 min
Temps de traitement	600 s

Résistance au chevauchement	17,9 N/mm ²
Type de produit	Colle bicomposante