



Etalons de dureté HBW 10 / 3000, Valeur de dureté env.: 150



Données de commande

N° commande	495135 150
GTIN	2050002069619
Classe d'article	49L

Description

Exécution:

Etalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification coloré et symbolique sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

Remarque(s):

Etalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.

Description technique

Hauteur	16 mm
Ø	125 mm
Méthode de contrôle	Dureté Brinell carbure de tungstène
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant

Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Etalons de dureté