

AEG

Perceuse-visseuse à percussion sans fil sans batterie, chargeur, Type: BSB18C2BL



Données de commande

N° commande	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Puissante perceuse-visseuse à percussion compacte sans fil 18 V sans balais

- **Extrêmement maniable grâce à sa longueur compacte de seulement 183 mm**
- **2 vitesses**
- **Réglage du couple sur 21 niveaux et niveau de perçage à percussion pour le perçage dans la pierre**
- **Eclairage à LED de la zone de travail**
- **Rotation droite / gauche**
- **Triple protection PRO lithium-ion: Surveillance de la température, surveillance des cellules individuelles, protection contre la surcharge**

Livraison:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec clip ceinture, 1x mandrin à serrage rapide FIXTEC 13 mm, **sans batterie ni chargeur.**

Description technique

Référence fabricant	BSB18C2BL-0
---------------------	-------------

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Poids sans batterie	1,6 kg
Tension de la batterie	18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Longueur	183 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	500 min ⁻¹
Couple maximal	60 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1950 min ⁻¹
Type de moteur	Brushless
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion