

Garant**DNMG 110404, Nuance: HB7130-2****Données de commande**

N° commande	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2
Brise-copeaux: Carbure
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Application principale	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7130-2
Code ISO plaquette	DNMG 110404

Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage