

**Garant****DNMG 150608, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	250660 HB7130-2
GTIN	4062406750893
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150608 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 270 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 m/min
Type d'outils	Carbure

Nuance	HB7130-2
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	VS
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage