

Garant
DNMG 150612, Nuance: HB7130-2


Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 250764 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406765026 |
| Classe d'article | 21G |

Description

DNMG 150612 HB7130-2 Nuance: HB7130-2
 Brise-copeaux: Carbure
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 5 mm |
| Code ISO plaquette | DNMG 150612 |
| Application principale | M |
| Brise-copeaux | Carbure |
| Type d'outils | Carbure |

| | |
|---|--------------------------|
| Rayon d'angle | 1,2 mm |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 70 - 240 m/min |
| Nuance | HB7130-2 |
| Avance f | 0,2 - 0,5 mm/tr |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Tolérance | M |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |