

**Garant****DNMG 150604, Nuance: HB7130-2**

## Données de commande

N° commande	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150604 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

## Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Brise-copeaux	Carbure

Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB7130-2
Application principale	M
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage