



Entraîneur frontal avec cône morse, Cône morse (CM): 5



Données de commande

N° commande	327402 5
GTIN	4062406765828
Classe d'article	32P

Description

Exécution:

- **Angle de pointe 60°, circonférence d'entraînement Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Rotation à droite et à gauche possible.**
- **Idéal pour une utilisation sur des tours et pour le taillage par génération.**

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 321405, 321720, 321730 et 321740.

Livraison:

Entraîneur frontal avec pointes de centrage 327410 et entraîneurs 327412.

Accessoire(s):

327410 pointe de centrage, 327412 entraîneur, 327414 éléments amortisseurs.

Remarque(s):

Douilles coniques appropriées pour adaptation dans le mandrin de tour disponibles sur demande.

Longueur totale: 218 mm

Ø capacité: 40 - 72 mm

Ø de serrage D1: 38 mm

Longueur utile B: 89 mm

Poids de la pièce: 65 kg

Ø ext.: 70 mm

Description technique

Longueur totale	218 mm
-----------------	--------

Ø pointe max. 60° A	14 mm
Ø capacité	40 - 72 mm
Ø ext.	70 mm
Longueur utile B	89 mm
Poids de la pièce	65 kg
Ø de serrage D1	38 mm
Vis de calage	non
Type de produit	Entraîneur frontal