



Entraîneur frontal avec cône morse, Cône morse (CM): 4



Données de commande

N° commande	327403 4
GTIN	4062406765835
Classe d'article	32P

Description

Exécution:

- **Angle de pointe 60°, circonférence d'entraînement Ø 17 mm - 54 mm.**
- **Rotation à droite et à gauche possible.**
- **Idéal pour une utilisation sur des tours et pour le taillage par génération.**

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 321405, 321720, 321730 et 321740.

Livraison:

Entraîneur frontal avec pointes de centrage 327410 et entraîneurs 327412.

Accessoire(s):

327410 pointe de centrage, 327412 entraîneur, 327414 éléments amortisseurs.

Remarque(s):

Douilles coniques appropriées pour adaptation dans le mandrin de tour disponibles sur demande.

Ø capacité: 55 - 100 mm

Ø de serrage D1: 54 mm

Longueur utile B: 104,1 mm

Poids de la pièce: 100 kg

Ø ext.: 82 mm

Ø pointe max. 60° A: 20 mm

Description technique

Poids de la pièce	100 kg
-------------------	--------

Ø pointe max. 60° A	20 mm
Ø de serrage D1	54 mm
Ø ext.	82 mm
Longueur utile B	104,1 mm
Ø capacité	55 - 100 mm
Vis de calage	non
Type de produit	Entraîneur frontal