

Garant**CNMG 120404, Nuance: HB725-1**

Données de commande

N° commande	250156 HB725-1
GTIN	4062406750534
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120404 HB725-1 Nuance: HB725-1

Brise-copeaux: UM1

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 6 mm

Avance f: 0,05 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 6 mm
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	4

Brise-copeaux	UM1
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB725-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Application principale	UNI
Code ISO plaquette	CNNG 120404
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage