

**Garant****CC. T 060204, Nuance: HB725-1**

## Données de commande

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 260142 HB725-1 |
| GTIN             | 4062406765910  |
| Classe d'article | 21G            |

## Description

CC. T 060204 HB725-1 Nuance: HB725-1  
Brise-copeaux: UM1  
Tolérance: M  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 250 m/min

## Description technique

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Brise-copeaux               | UM1              |
| Nombre de changements/dents | 2                |
| Tolérance                   | M                |
| Rayon d'angle               | 0,4 mm           |
| Avance f                    | 0,05 - 0,5 mm/tr |
| Application principale      | UNI              |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Classement finition/ébauche                   | Finition                 |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,2 - 4 mm               |
| Type d'outils                                 | Carbure                  |
| Nuance  | HB725-1                  |
| Code ISO plaquette                            | CCMT 060204              |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 50 - 250 m/min           |
| Type de produit                               | Plaquette pour tournage  |