

Garant**CC. T 09T304, Nuance: HB725-1**

Données de commande

N° commande	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T304 HB725-1 Nuance: HB725-1

Brise-copeaux: UM1

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Tolérance	M
Brise-copeaux	UM1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm

Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB725-1
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Application principale	UNI
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage