

Garant
DC. T 11T308, Nuance: HB725-1


Données de commande

N° commande	260464 HB725-1
GTIN	4062406765989
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T308 HB725-1 Nuance: HB725-1
 Brise-copeaux: UM1
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,05 - 0,5 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nuance	HB725-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Application principale	UNI
Code ISO plaquette	DCMT 11T308

Tolérance	M
Brise-copeaux	UM1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage