


Garant**SC. T 09T304, Nuance: HB725-1**

Données de commande

N° commande	260762 HB725-1
GTIN	4062406765736
Classe d'article	21G

Description

SC. T 09T304 HB725-1 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HB725-1

Brise-copeaux: UM1

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4
Application principale	UNI
Brise-copeaux	UM1
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	SCMT 09T304

Nuance	HB725-1
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage