

Garant**SC. T 120408, Nuance: HB725-1**

Données de commande

N° commande	260766 HB725-1
GTIN	4062406765767
Classe d'article	21G

Description

SC. T 120408 HB725-1 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB725-1

Brise-copeaux: UM1

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	UM1
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm

Nuance	HB725-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Tolérance	M
Application principale	UNI
Type de produit	Plaquette pour tournage