

Garant**VC. T 160404, Nuance: HB725-1**

Données de commande

N° commande	261458 HB725-1
GTIN	4062406766146
Classe d'article	21G

Description

VC. T 160404 HB725-1 Nuance: HB725-1
Brise-copeaux: UM1
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,05 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Brise-copeaux	UM1
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB725-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	M

Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage