

**Garant****TCMT 110208, Nuance: HB725-1**

## Données de commande

N° commande	260984 HB725-1
GTIN	4062406765781
Classe d'article	21G

## Description

TCMT 110208 HB725-1 Nuance: HB725-1

Brise-copeaux: UM1

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 250 m/min

## Description technique

Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB725-1
Nombre de changements/dents	3
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	TCMT 110208

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 4 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	UNI
Tolérance	M
Brise-copeaux	UM1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 250 m/min
Type de produit	Plaquette pour tournage