

Garant
VC. T 160408, Nuance: HB725-1


Données de commande

N° commande	261459 HB725-1
GTIN	4062406766153
Classe d'article	21G

Description

VC. T 160408 HB725-1 Nuance: HB725-1

Brise-copeaux: UM1

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f : 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB725-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	UM1
Application principale	UNI
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage