

**Garant**
**DC. T 11T308, Nuance: HB7130-2**


### Données de commande

N° commande	260361 HB7130-2
GTIN	4062406769222
Classe d'article	21G

### Description

DC. T 11T308 HB7130-2 Nuance: HB7130-2  
 Brise-copeaux: VS  
 Tolérance: M  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 270 m/min

### Description technique

Brise-copeaux	VS
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 m/min
Nuance	HB7130-2
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage