

Mitutoyo**Jauge d'épaisseur, acier, Nombre de lames: 10****Données de commande**

N° commande	478240 10
GTIN	4946368424163
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Idéale pour de nombreuses tâches de mesure. Lames en acier de largeur identique, repliables grâce à une articulation rivetée. Taille clairement estampillée sur chaque lame. Les lames sont faciles à retirer et peuvent être ouvertes individuellement et bloquées. Précision suivant la norme d'usine.

Précision:

0,05 – 0,15 mm $\pm 0,005$; 0,2 – 0,5 mm $\pm 0,012$; 0,55 – 0,8 mm $\pm 0,020$.

Description technique

Epaisseur de lame	0,05 – 0,2 (0,05 crois.); 0,3 – 0,8 (0,1 crois.) mm
Longueur lame	150 mm
Nombre de lames	10
Norme	Norme usine
Tolérance	T3

Matériau	Acier.
Type de produit	Jauge d'épaisseur