

KERN**Balance compteuse, type CIB, Plage de pesée maximale: 3kg**

Données de commande

N° commande	479541 3
GTIN	4045761214880
Classe d'article	47D

Description

Exécution:

- **Balances compteuses précises avec optimisation automatique des références (amélioration progressive de la moyenne du poids des pièces).**
- **Nombre de pièces ou poids-cible programmable avec signal acoustique.**
- **Mémorisation du comptage totalisé pour cumul des pièces de comptage identiques en pièces totales et poids total.**
- **Nombre de pièces de référence ou poids de référence sélectionnable.**
- **Fonctionnement sur piles ou sur secteur.**
- **Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d'ajustage externe nécessaire disponible sur demande).**
- **Commutation de l'affichage pièce / poids.**

Affichage Checkweighing: signal sonore ou visuel en cas de pesées hors d'une valeur limite prédéfinie.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V/50 Hz, batterie, capot de protection.

Description technique

Hauteur	120 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Tension nominale	240 V
Poids unitaire minimal	1 g
Profondeur	330 mm
Poids net	3,5 kg
Largeur	350 mm
Temps de montée	2 s
Dimensions du plateau	315×215 mm
Plage de pesée maximale	3 kg
Lecture	0,2 g
Reproductibilité	0,2 g
Linéarité	±0,4 g
Étalonnage	K2
Type de produit	Balances compteuses

Services

Étalonnage DAkkSBalance Plage de pesée maximale 50	027710 50
ÉtalonnageBalances Plage de pesée maximale 50 kg	027700 50