

HEDI

Enrouleur de câble entièrement en plastique, Type: 25N



Données de commande

N° commande	081103 25N
GTIN	4003644024179
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Enrouleurs de câbles HEDI® entièrement en plastique, compacts et de haute qualité avec un diamètre de tambour de 250 mm, caractéristiques ergonomiques et de sécurité.

- **Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.**
- **Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.**
- **Possibilité de fixation murale aisée.**

Agréées pour une utilisation permanente à l'extérieur et dans des pièces humides.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Description technique

Indice de protection IP	IP 44
-------------------------	-------

Nombre de prises	3
Conception du câble	3G1,5
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Matériau câble	Caoutchouc néoprène
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Tension nominale	250 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Système de diagnostic disponible	oui
Classe de câble	H07RN-F
Longueur câble	25 m
Matériau boîtier	Plastique
Type de produit	Enrouleurs de câble