

HEDI

Enrouleur de câble entièrement en plastique pour F, B, PL, CZ, Type: 25N



Données de commande

N° commande	081104 25N
GTIN	4003644024131
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles HEDI® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation involontaire du tambour. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Enrouleurs de câbles HEDI® entièrement en plastique, compacts et de haute qualité avec un diamètre de tambour de 250 mm, caractéristiques ergonomiques et de sécurité.

- **Inclinaison à 7 degrés pour une plus grande garde au sol et un port confortable.**
- **Support et guide-câbles amovibles pour une gestion optimale des câbles.**
- **Possibilité de fixation murale aisée.**

Agréées pour une utilisation permanente à l'extérieur et dans des pièces humides.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Description technique

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Indice de protection IP	IP 44
Conception du câble	3G1,5
Classe de câble	H07RN-F
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Nombre de prises	3
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Tension	240 V
Longueur câble	25 m
Système de diagnostic disponible	oui
Matériau câble	Caoutchouc néoprène
Type de produit	Enrouleurs de câble