

Garant GRIDLINE

Armoire à outils complète avec tiroirs 75 kg, 20×24G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 900/7**Données de commande**

N° commande	931005 900/7
GTIN	4062406769284
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Armoire à outils entièrement équipée en 24×28G, avec tiroirs 20×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

Description technique

Nombre de portes	0
Largeur utile des tiroirs en G	20
Largeur utile des tiroirs	500 mm

Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	75 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	100 mm
Hauteur frontale des tiroirs	150 mm
Hauteur frontale des tiroirs	200 mm
Surface utile de tiroir en G	20×24
Hauteur	900 mm
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Hauteur utile	800 mm
Poids	118 kg
Nombre de tiroirs	7
Largeur	600 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Hauteur utile pour tiroirs	800 mm
Profondeur	700 mm
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×24G
Type de produit	Armoire à outils

Accessoires

Caisson d'armoire à outils pour tiroirs Hauteur 900 mm	931035 900
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	931043 100
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	931043 150
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	931043 200
Tiroir,75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	931043 75
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21