

Garant**CC. T 060202, Nuance: HU7315-1**

Données de commande

N° commande	260050 HU7315-1
GTIN	4062406769819
Classe d'article	21G

Description

CCMT 060202 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	CCGT 060202
Nuance	HU7315-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AF
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr

Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	N
Revêtement	non revêtu
Tolérance	G
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage