


Garant**CCGT 120402, Nuance: HU7315-1**

Données de commande

N° commande	260062 HU7315-1
GTIN	4062406769833
Classe d'article	21G

Description

CC.T 120402 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm
Tolérance	G
Application principale	N
Rayon d'angle	0,2 mm

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Brise-copeaux	AF
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CCGT 120402
Nuance	HU7315-1
Condition de coupe	Continue
Type de produit	Plaquette pour tournage