

Garant**DC.T 070202, Nuance: HB7315-1**

Données de commande

N° commande	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Classe d'article	21G

Description

DCMT 070202 HB7315-1 Nuance: HB7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,6 mm

Avance f: 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Application principale	N
Tolérance	G
Code ISO plaquette	DCGT 070202
Brise-copeaux	AF
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	Carbure

Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HB7315-1
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Condition de coupe	Continue
Type de produit	Plaquette pour tournage