


**Garant****CC.T 09T304, Nuance: HB7315-1**

## Données de commande

N° commande	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Classe d'article	21G

## Description

CC.T 09T304 HB7315-1 Nuance: HB7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 600 m/min

## Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AF
Application principale	N
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Nombre de changements/dents	2

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 600 m/min
Nuance	HB7315-1
Code ISO plaquette	CCGT 09T304
Tolérance	G
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage