

Garant**CC.T 09T302, Nuance: HB7315-1**

Données de commande

N° commande	260056 HB7315-1
GTIN	4062406769918
Classe d'article	21G

Description

CCMT 09T302 HB7315-1 Nuance: HB7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Application principale	N
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm

Brise-copeaux	AF
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Tolérance	G
Code ISO plaquette	CCGT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7315-1
Type de produit	Plaquette pour tournage