

JEPSON POWER**Lame de scie circulaire Drytech® Ø 203 mm, Nombre de dents: 54****Données de commande**

N° commande	078243 54
GTIN	4260052468104
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Idéales pour le sciage de grillages et de grilles métalliques, de tôles trapézoïdales, de profilés, de conduites de câbles, de tubes de volets roulants, etc. D'une épaisseur de 1,0 à 1,7 mm, les lames de scie LBS sont nettement plus minces que les lames de scie classiques. Elles sont ainsi plus économiques, plus efficaces et plus rapides. Economes en énergie pour une plus grande autonomie de la batterie. Vitesse de coupe max. 4000 tr/min.

Description technique

Convient pour	INOX
Largeur de coupe B	1,7 mm
Nombre de dents	54
Ø alésage	25,4 mm
Ø lame D	203 mm
Type de produit	Lames de scies circulaires

