

JEPSON POWER

**Lame de scie circulaire Drytech® Ø 203 mm, Nombre de dents: 48****Données de commande**

N° commande	078243 48
GTIN	4260052466780
Classe d'article	07E

**Description****Exécution:**

Idéales pour le sciage de grillages et de grilles métalliques, de tôles trapézoïdales, de profilés, de conduites de câbles, de tubes de volets roulants, etc. D'une épaisseur de 1,0 à 1,7 mm, les lames de scie LBS sont nettement plus minces que les lames de scie classiques. Elles sont ainsi plus économiques, plus efficaces et plus rapides. Economes en énergie pour une plus grande autonomie de la batterie. Vitesse de coupe max. 3800 tr/min.

**Description technique**

Ø lame D	203 mm
Nombre de dents	48
Convient pour	Steel
Largeur de coupe B	1,2 mm
Ø alésage	25,4 mm
Type de produit	Lames de scies circulaires

