

Garant
VC.T 110304, Nuance: HB7315-1


Données de commande

N° commande	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Classe d'article	21G

Description

VC.T 110304 HB7315-1 Nuance: HB7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 600 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 600 m/min
Brise-copeaux	AF
Code ISO plaquette	VCGT 110304

Nuance	HB7315-1
Type d'outils	Carbure
Tolérance	G
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	N
Type de produit	Plaquette pour tournage